


# ロードバイク専用 バーエンド・リアビューミラー 取扱説明書

## 【特徴】

- ・ドロップハンドルのバーエンド上に装着  
ドロップハンドルのバーエンド上に取り付けるためバーエンド後端からの飛び出しが無く  
スマートな装着感
- ・ミラーは上下 20°の角度調整が可能  
ドロップハンドルのバーエンドの傾きに合わせてミラーの角度を調整できます
- ・ベルクロ・面ファスナーの固定ベルトにより着脱が容易
- ・曲率 330mmR の広角ミラーによる広い視野

## 【各部名称】



## 【取り付け】

- ・固定ベルトの長さ調整
  - 一般的なドロップハンドルのバーエンド外形 28mm（バーテープ含む）に対してはベルトの面ファスナー折り返し部分が少し長くなっています  
余分部分が不要な場合は接着力に影響の無い範囲で余分部分をカット出来ます
- ・ハンドルへの取り付け
  - 固定ベルトをしっかり張ってミラーを固定してください
  - バーエンド終端近くは抜け落ちる危険があるので終端から少し余裕を持って取り付けてください
- ・ミラーの角度調整
  - ミラーの角度調整はロックネジによって固定されています
  - ロックネジを緩め、抜き取ります  
ミラーの角度調整が可能になります
  - ミラーをハンドルに取り付け角度調整を行います  
ミラー後端を開閉して上下に 20°の範囲で角度調整出来ます
  - ミラーをハンドルから取り外し、ロックネジを締め込みミラーを固定する  
ロックネジは浮きが無くなる程度に締め込み、強く締め込まないでください
- ・お手入れ
  - 自転車やハンドル部分を掃除するときは本品を取り外してください
  - ミラー部分はキズが目立ちやすいので直接触れないようにします
  - ミラー部分の汚れは柔らかい布等で拭き取ってください

**【仕様】**

本体サイズ (固定ベルト含まず)	W 37mm, H 29mm, D 51mm (スリムタイプ) W 44mm, H 29mm, D 53mm (ワイドタイプ)
ミラーサイズ	W 32mm、H 24mm (スリムタイプ) W 40mm、H 30mm (ワイドタイプ)
ミラー曲率	330mm
重量	15g (スリムタイプ) 16g (ワイドタイプ)
材質	本体 ABS ベルト ナイロン ミラー PET フィルム・アクリル
適用範囲	ハンドルにぎり径約 24Φ にバーテープを巻いた 28Φ 程度の径に適 応します 固定ベルトの長さはハンドル外周最大 120mm まで対応します

**【お問い合わせ】**Mail: [info@saiprox.com](mailto:info@saiprox.com)Web: [www.saiprox.com](http://www.saiprox.com)